

MY25 TRAXTER XT HD10



Stealth Black

MOTOR	HD10
Motorotyp	Rotax® 976 ccm mit 82 PS / 94 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenz	CVT mit Motorbremse ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS™)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 27" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremsstäben
Andere	Bremshaltemechanismus

HÖHEPUNKTE

- Bremshaltemechanismus
- VERSA-PRO Polstersitzbank mit verstärktem XT-Sitzbezug und verstellbarem Fahrersitz
- Seilwinde mit 2.014 kg Zugkraft
- XT Rammschutz vorne
- Hartschalen-Komplettdach
- Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW
- Hupe mit Carling Schaltwippe
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung

ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profiliertes Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	736 kg
L x B x H	319,4 x 162,5 x 203,2 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	Entf.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 61,3 l
Anhängelast	1134 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeiginstrument	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige
Batterie	12 V (30 A/h)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A) USB-Port (10 A) x 2
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 140 W LED-Schlussleuchten
Winde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Rollenseilführung
Sitz	VERSA-PRO Polstersitzbänke mit hochklappbaren Beifahrersitzen Verstellbarer Fahrersitz, Haken an der Unterseite, verstärkter XT-Sitzbezug
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	XT-Rammschutz vorne Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Hartschalen-Komplettdach
Art der Anhängerkupplung	2"-Aufnahme für Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigerem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.